

CENTRÍFUGAS SIGMA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	1-14	1-14K	1-16	1-16K*	2-7	2-16P	2-16KL*	2-16KHL*	3-16L	3-16KL*	3-18KS*	3-18KHS*	3-30KS*	3-30KHS*	4-5L	4-16S	4-16KS*	4-16KHS*	6-16S	6-16HS*	6-16KS*	6-16KHS*
Código	5710014	5710020	5710025	5710030	5710226	5710155	5710350	5710353	5710355	5710360	5710370	5710374	5710375	5710379	5710405	5710380	5710385	5710389	5710390	5710393	5710393	5710399
Refrigerada rango Temperatura °C	-	-10°C a +40°C	-	-10°C a +40°C	-	-	-10°C a +40°C	-10°C a +60°C	-	-10°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +60°C	-20°C a +40°C	-20°C a +60°C	-	-	-20°C a +40°C	-20°C a +60°C	-	0°C a +70°C	-20°C a +40°C	-20°C a +60°C
Volumen máx. ml.	24 x 1,5-2 ml	24 x 1,5-2 ml	36 x 2 ml	36 x 2 ml	4 x 100 ml	4 x 100 ml	4 x 100 ml	4 x 100 ml	4 x 400 ml	4 x 400 ml	4 x 400 ml	4 x 400 ml	6 x 94 ml	6 x 94 ml	4 x 750 ml	4 x 750 ml	4 x 750 ml	4 x 750 ml	4 x 800 ml	4 x 800 ml	4 x 800 ml	4 x 800 ml
Volumen máx. de tubo ml.	2,2	2,2	5	5	100	100	100	100	400	400	400	400	100	100	750	750	750	750	800	800	800	800
Velocidad mín. R.p.m.	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Velocidad máx. R.p.m.	14.800	15.000	15.000	15.020	4.000	15.000	15.300	15.300	15.300	18.000	18.000	18.000	30.000	300	4.700	13.500	15.000	15.000	13.500	13.500	15.000	15.000
Regulación Velocidad r.p.m.	100	100	100	100	100	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
R.c.f. (xg) máx.	16.163	16.602	20.627	20.627	2.540	20.627	21.913	21.913	21.475	21.984	30.070	30.070	70121	70121	4.643	20.376	25.155	25.155	21917	21917	25419	25419
Aceleración en segundos	15"	16"-18"	26"	26"	12"	Angular 33° Oscilante 36°	Angular 27° Oscilante 22°	Angular 18° Oscilante 17°	Angular 25° Oscilante 20°	Angular 25° Oscilante 16°	Angular 29° Oscilante 18°	Angular 29° Oscilante 18°	Angular 45° Oscilante 19°	Angular 45° Oscilante 19°	23°	Angular 26° Oscilante 21°	Angular 27° Oscilante 23°	Angular 27° Oscilante 23°	Angular 29° Oscilante 26°	Angular 29° Oscilante 26°	Angular 34° Oscilante 28°	
Desaceleración en segundos	12"	25"	21"	21"	12"	Angular 27° Oscilante 20°	Angular 18° Oscilante 17°	Angular 18° Oscilante 17°	Angular 46° Oscilante 11°	Angular 53° Oscilante 12°	Angular 47° Oscilante 21°	Angular 47° Oscilante 21°	Angular 53° Oscilante 13°	Angular 53° Oscilante 13°	20°	Angular 37° Oscilante 23°	Angular 42° Oscilante 27°	Angular 42° Oscilante 27°	Angular 28° Oscilante 40°	Angular 28° Oscilante 40°	Angular 34° Oscilante 43°	
Tiempo máx. programación	99-59" ó infinito	99-59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-11H 59" ó infinito	10°-11H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-11H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito	10°-99H 59" ó infinito
Display LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	Backlid LCD	Backlid LCD	Backlid LCD	Backlid LCD	Backlid LCD	TFT	TFT	TFT	TFT	Backlid LCD	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Memoria de programas	-	10	10	10	10	50	50	50	50	50	60	60	60	60	50	60	60	60	60	60	60	60
Curvas de aceleración	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación
Curvas de desaceleración	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación	10+10 libre programación
Detector del cabezal	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de desequilibrio	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel sonoro máx. [dB(A)]	54	50	60	52	53	Angular 53° Oscilante 65°	Angular 53° Oscilante 52°	Angular 53° Oscilante 52°	Angular 60° Oscilante 65°	Angular 55° Oscilante 52°	Angular 55° Oscilante 60°	Angular 55° Oscilante 60°	Angular 57° Oscilante 53°	Angular 57° Oscilante 53°	66	Angular 58° Oscilante 65°	Angular 60° Oscilante 59°	Angular 60° Oscilante 59°	Angular 71° Oscilante 63°	Angular 71° Oscilante 63°	Angular 57° Oscilante 66°	Angular 57° Oscilante 66°
Consumo W	95	230	170	420	210	340	720	720	500	1010	1010	1010	1080	1080	1230	1050	2000	2000	1050	2000	2000	2000
Alto mm	176	236	271	291	293	300	310	310	355	355	355	355	460	460	410	489	489	489	483	483	485	485
Ancho mm	212	273	310	310	378	365	550	550	460	630	630	630	570	570	496	496	670	670	581	581	790	790
Fondo mm	266	515	418	660	535	452	570	570	600	600	600	600	643	643	634	650	650	650	711	711	711	711
Peso Kg	6	19	13	32	23	32	60	60	48	78	78	78	100	100	77	82	124	124	116	116	158	158
Voltaje	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
En los modelos REFRIGERADOS, la temperatura obtenida en la cámara está condicionada al factor de velocidad, tipo de cabezal, temperatura de la muestra, temperatura del cabezal y temperatura ambiente.																						

* En los modelos REFRIGERADOS la temperatura obtenida en la cámara está condicionada al factor de velocidad, tipo de cabezal, temperatura de la muestra, temperatura del cabezal y temperatura ambiente.

Nota: Cada centrifuga deberá completarse con un cabezal. Algunos accesorios, comunes entre centrifugas, están descritos con diferente medida en cuanto al Ø máx. y largo admisible de los tubos. Esto es debido a que cuando un mismo adaptador o reductor es insertado en un vaso o cabezal diferente en distinta centrifuga, dependerá de la menor o mayor capacidad de la cubeta de la misma.